



## Doppelmaulschlüssel DIN 895, Schlüsselweiten: 6X7mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 613000 6X7    |
| GTIN          | 4045197384430 |
| Artikelklasse | 62A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; Maulstellung 15°, kräftiger Schaft.

#### Norm:

**DIN 895**

#### Werkstoff:

Spezialstahl (Festigkeit 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Oberfläche schwarz.

### Technische Beschreibung

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| maximale Maulhöhe h         | 3,5 mm             |
| Schlüsselweite <sub>2</sub> | 7 mm               |
| Schlüsselweite <sub>1</sub> | 6 mm               |
| Schlüsselweiten-Maße        | metrisch           |
| Schlüssellänge L            | 100 mm             |
| Norm                        | DIN 895            |
| Maulstellung 1              | 15 Grad            |
| Maulstellung 2              | 15 Grad            |
| Werkstoff                   | Spezialstahl       |
| Oberfläche                  | brüniert           |
| Produktart                  | Schraubenschlüssel |

