

Garant**6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	637125 19
GTIN	4045197497444
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Die Surface Drive-Schlüsselöffnung erlaubt einen festeren Passsitz und eine höhere Wirkungskraft. Der Druck wirkt direkt auf die Fläche der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße z. B. in Zoll (A/F, BSF, BSW) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive angezogen oder gelöst werden.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	29 mm
Schlüsselweite	19 mm
Ø abtriebsseitig	25,6 mm
Schlüsselweite	3/4 Zoll
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
6-kant Steckschlüssel Profil	Surfacedrive
Norm	DIN 3124

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz