



12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 3/8Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	637100 3/8
GTIN	4018754004225
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten mit Schrauben und Muttern schonendem **AS-Drive** Profil. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	13,7 mm
Schlüsselweite	3/8 Zoll
Länge	27 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

