

Garant**6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 24mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	637125 24
GTIN	4045197523921
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Die Surface Drive-Schlüsselöffnung erlaubt einen festeren Passsitz und eine höhere Wirkungskraft. Der Druck wirkt direkt auf die Fläche der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße z. B. in Zoll (A/F, BSF, BSW) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive angezogen oder gelöst werden.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	24 mm
Länge	31 mm
Ø abtriebsseitig	32 mm
Schlüsselweite	15/16 Zoll
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
6-kant Steckschlüssel Profil	Surfacedrive
Norm	DIN 3124

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz