

**Doppelmaulschlüssel DIN 895, Schlüsselweiten: 41X46mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	613000 41X46
GTIN	4045197384683
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet; Maulstellung 15°, kräftiger Schaft.

Norm:

DIN 895

Werkstoff:

Spezialstahl (Festigkeit 1200 – 1400 N/mm²).

Oberfläche schwarz.

Technische Beschreibung

maximale Maulhöhe h	16 mm
Schlüsselweite ₂	46 mm
Schlüsselweite ₁	41 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	400 mm
Norm	DIN 895
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
Werkstoff	Spezialstahl
Oberfläche	brüniert
Produktart	Schraubenschlüssel

