

**Doppelmaulschlüssel DIN 895, Schlüsselweiten: 22X24mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	613000 22X24
GTIN	4045197384591
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet; Maulstellung 15°, kräftiger Schaft.

Norm:

DIN 895

Werkstoff:

Spezialstahl (Festigkeit 1200 – 1400 N/mm²).

Oberfläche schwarz.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	24 mm
maximale Maulhöhe h	9,5 mm
Schlüsselweite ₁	22 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	230 mm
Norm	DIN 895
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
Werkstoff	Spezialstahl
Oberfläche	brüniert
Produktart	Schraubenschlüssel

