



12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	637000 14
GTIN	4018754001972
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten mit Schrauben und Muttern schonendem **AS-Drive** Profil. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 637029

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	19,4 mm
Länge	30 mm
Schlüsselweite	14 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz