

**Doppelmaulschlüssel DIN 895, Schlüsselweiten: 24X27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	613000 24X27
GTIN	4045197384607
Artikelklasse	62A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet; Maulstellung 15°, kräftiger Schaft.

**Norm:**

**DIN 895**

**Werkstoff:**

Spezialstahl (Festigkeit 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Oberfläche schwarz.

**Technische Beschreibung**

maximale Maulhöhe h	10,5 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	27 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	24 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	255 mm
Norm	DIN 895
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
Werkstoff	Spezialstahl
Oberfläche	brüniert
Produktart	Schraubenschlüssel

