

**Einmaulschlüssel, Schlüsselweite: 25mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 613300 25     |
| GTIN          | 4045197384881 |
| Artikelklasse | 62A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet; Maulstellung 15°, kräftiger Schaft.

**Norm:**

**DIN 894**

**Werkstoff:**

Spezialstahl (Festigkeit 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>). Oberfläche schwarz.

**Technische Beschreibung**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Kopfstärke h <sub>max</sub> | 10 mm              |
| Schlüsselweite              | 25 mm              |
| Schlüssellänge L            | 240 mm             |
| Schlüsselweiten-Maße        | metrisch           |
| Norm                        | DIN 894            |
| Maulstellung                | 15 Grad            |
| Herstellverfahren           | gesenkgeschmiedet  |
| Werkstoff                   | Spezialstahl       |
| Oberfläche                  | brüniert           |
| Produktart                  | Schraubenschlüssel |

