



Doppelmaulschlüssel DIN 895, Schlüsselweiten: 55X60mm



Bestelldaten

Bestellnummer	613000 55X60
GTIN	4045197384713
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; Maulstellung 15°, kräftiger Schaft.

Norm:

DIN 895

Werkstoff:

Spezialstahl (Festigkeit 1200 – 1400 N/mm²).

Oberfläche schwarz.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	60 mm
maximale Maulhöhe h	19 mm
Schlüsselweite ₁	55 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	525 mm
Norm	DIN 895
Maulstellung 1	15 Grad
Maulstellung 2	15 Grad
Werkstoff	Spezialstahl
Oberfläche	brüniert
Produktart	Schraubenschlüssel

