

HOLEX**6-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	637220 14
GTIN	4045197163202
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 637232; HOLEX: Nr. 637222).

Technische Beschreibung

Länge	27 mm
Ø abtriebsseitig	19,6 mm
Schlüsselweite	14 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Norm	DIN 3124
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
mit AS-Drive-Profil	nein
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz