



6-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 21 mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 637200 21 |
| GTIN | 4018754003020 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten mit Schrauben und Muttern schonendem **AS-Drive** Profil. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 637229

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|----------|
| Schlüsselweite | 21 mm |
| Länge | 34 mm |
| Ø abtriebsseitig | 27,7 mm |
| Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Norm | DIN 3124 |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel |
| Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl |
| Oberfläche | über Nickel verchromt |
| mit AS-Drive-Profil | ja |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |