



12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	637000 18
GTIN	4018754002016
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten mit Schrauben und Muttern schonendem **AS-Drive** Profil. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 637029

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	18 mm
Ø abtriebsseitig	24,2 mm
Länge	32 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz