

**HOLEX****Fächerschleifwalze Gewebe (A), Ø 100×50 mm, Körnung: 60****Bestelldaten**

Bestellnummer	568464 60
GTIN	4045197680655
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

**Fächerförmige Lamellenanordnung des Schleifgewebes** um die Achse der Schleifwalze. Standardabmessung Ø 100×100 mm bzw. schmale Ausführung Ø 100×50 mm zum Bearbeiten kleiner Flächen. Aufnahmebohrung Ø 19 mm mit Mehrfachkeilnut.

**Verwendung:**

Zum **Entrosten, Entzundern, Entgraten** und für den Längsschliff.

**Hinweis:**

Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen Ø 100×50 mm, Distanzringset Nr. 568439 verwenden.

**Technische Beschreibung**

empfohlene Drehzahl	3700 min <sup>-1</sup>
Körnung	60
Schleifmittelunterlage	Gewebe
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Walzen-Ø	100 mm

Walzenbreite	50 mm
Produktnamensattribut	Ø 100×50 mm
Bohrungs-Ø	19 mm
Produktart	Fächerschleifwalze

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		