



Messwertgeber „FMT“, maximales Drehmoment: 2N·m



Bestelldaten

Bestellnummer	654350 2
GTIN	5060922232892
Artikelklasse	66D

Beschreibung

Ausführung:

- **Statische Sensoren komplett mit Kabel (2 m) zum direkten Anschluss an Nr. 654300 oder Nr. 654340 (automatische Erkennung der Kalibrierdaten).**
- **Direkte Befestigung auf der Arbeitsfläche mit 3 Schrauben (nicht im Lieferumfang).**

Lieferumfang:

Inklusive UKAS-Kalibrierzertifikat rechts.

Bis einschließlich Gr. 150 mit Schraubfallsimulator zur Überprüfung von Elektro- und Pneumatikschrauben. In stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Nicht für Schlagschrauber geeignet!

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	2 Nm
Vierkant-Aufnahme	1/4 Zoll
Messbereich	0,04 - 2 Nm
Sechskant-Aufnahme	1/4 Zoll
Kalibrierung	O4
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment	±0,5 %
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers

Produktart

Drehmomentprüfgerät

DienstleistungenKalibrierung rechtsDrehmomentprüfgerät / -Sensor Typ
400

020120 400

Zubehör

Schraubfallsimulator maximales Drehmoment 2 N·m

654352 2