

HOLEX**Fächerschleifwalze Vlies wellenförmig, Ø 100×100 mm, Körnungsvergleich: 100****Bestelldaten**

Bestellnummer	568480 100
GTIN	4045197526762
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Standardabmessung Ø 100×100 mm bzw. schmale Ausführung Ø 100×50 mm zum Bearbeiten kleiner Flächen. Aufnahmebohrung Ø 19 mm mit Mehrfachkeilnut.

Sinusförmig gelegtes Schleifvlies ohne geschnittene Kante. Mit Normalkorund (A) durchsetzt.

Verwendung:

Zum ansatzfreien **Mattieren** und **Polieren**.

Hinweis:

Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen Ø 100×50 mm, Distanzringset Nr. 568439 verwenden.

Technische Beschreibung

Schleifmittelunterlage	Reinigungsvlies
empfohlene Drehzahl	2800 min ⁻¹
Körnungsvergleich	100
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Walzen-Ø	100 mm

Walzenbreite	100 mm
Produktnamensattribut	Ø 100×100 mm
Produktart	Vlies-Fächerschleifwalze

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		