

3M Scotch-Brite™

**Kompakt-Entgratscheibe (SiC), DB-WL, Scheiben-Ø×BreitexBohrungs-Ø:  
152X25X25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	568731 152X25X25
GTIN	048011187624
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Vlies-Kompaktscheiben erzeugen ein **reproduzierbares Finish**, da stets frisches Schleifkorn im Eingriff ist. **Keine Veränderung der Werkstückgeometrie, keine Schleifriefenbildung, lange Standzeit.**

**Verwendung:**

Auf **Schleifböcken** oder Handschleifmaschinen mit Spanndorn Nr. 556380 Gr. 1–2 und Reduzierflansch Nr. 568782. Passender Schleifscheibenabrichter Nr. 568785.

Entgratscheibe aus gewickeltem Faservlies. **Zum Entfernen größerer Grate** an Pressteilen, zum **Verrunden** von Hohlkehlen und Kanten ohne Sekundärgratbildung.

**Technische Beschreibung**

Härtegrad	extra hart
Feinheitsgrad	fein
Ausführung	9S fine
Scheiben-Ø	152 mm

Bohrungs-Ø	25 mm
Breite	25 mm
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Produktnamensattribut	DB-WL
Herstellerbezeichnung	DB-WL
Produktart	Kompaktscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Aluminium-Flansch Paar passend für Bohrungs-Ø 25 mm	568782 25
---	-----------

