

**Fächerschleifwalze Vlies (A), Ø 100×50 mm, Körnungsvergleich: 180****Bestelldaten**

Bestellnummer	568474 180
GTIN	4045197680631
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Standardabmessung **Ø 100×100 mm** bzw. schmale Ausführung **Ø 100×50 mm** zum Bearbeiten kleiner Flächen. Aufnahmebohrung **Ø 19 mm** mit Mehrfachkeilnut.

Vlies mit Normalkorund (A) durchsetzt.

Verwendung:

Feines Vlies für **leichte Reinigungsarbeiten** und **gleichmäßiges Oberflächenfinish**.

Hinweis:

Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen **Ø 100×50 mm**, Distanzringset Nr. 568439 verwenden.

Technische Beschreibung

empfohlene Drehzahl	2800 min ⁻¹
Schleifmittelunterlage	Reinigungsvlies
Körnungsvergleich	180
Schleifmittelkurzzeichen	A

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Walzen-Ø	100 mm
Walzenbreite	50 mm
Produktnameattribut	Ø 100×50 mm
Bohrungs-Ø	19 mm
Produktart	Vlies-Fächerschleifwalze

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		