

**Minischleifband Ø 90×100 mm, SC-BF, Körnungsvergleich: 180****Bestelldaten**

Bestellnummer	568561 180
GTIN	4001895524578
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Minischleifbänder Ø 90×100 mm (289×100 mm).  
Vlies-Minischleifbänder zum Überblenden, Satinieren und Finishen.  
Mit Filmunterlage für leichten Aufsatz auf alle Walzen.

**Verwendung:**

Auf Flächenschleif- und Satiniermaschinen mit Aufnahmewalzen Nr. 568570 – 568577 (Bohrung Ø 19 mm). Maximaldrehzahl 5000 min<sup>-1</sup>.

**Technische Beschreibung**

Farbe	rot
Schleifband Breite	100 mm
Schleifband Länge	289 mm
Schleifband-Ø	90 mm
Körnungsvergleich	180
Ausführung	A medium
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Herstellerbezeichnung	SC-BF
Produktart	Schleifband

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Aufnahmewalze Ø 90×100 mm Typ AIR	568575 AIR
-----------------------------------	------------