

**Koken****IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 1.1/2 Zoll, Schlüsselweite: 70mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	653950 70
GTIN	4991644465217
Artikelklasse	63R

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

**Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.**

**Norm:**

**DIN 3129**

**Werkstoff:**

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche Mangan phosphatiert.

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	70 mm
Ø abtriebsseitig	103 mm
Länge	100 mm
Antriebs-Vierkant	1.1/2 Zoll

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

---

## Zubehör

Verbindungstift für Einsätze, 1.1/2 Zoll Ø×Länge 7X75 mm	653995 7X75
Gummiring für Einsätze, 1.1/2 Zoll Ø 95 mm	653990 95