

3M Scotch-Brite™

**Kompakt-Entgratscheibe (SiC), DB-WL, Scheiben-Ø×BreitexBohrungs-Ø:
203X51X76mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	568731 203X51X76
GTIN	048011187679
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Vlies-Kompaktscheiben erzeugen ein **reproduzierbares Finish**, da stets frisches Schleifkorn im Eingriff ist. **Keine Veränderung der Werkstückgeometrie, keine Schleifriefenbildung, lange Standzeit.**

Verwendung:

Auf **Schleifböcken** oder Handschleifmaschinen mit Spanndorn Nr. 556380 Gr. 1–2 und Reduzierflansch Nr. 568782. Passender Schleifscheibenabrichter Nr. 568785.

Entgratscheibe aus gewickeltem Faservlies. **Zum Entfernen größerer Grate** an Pressteilen, zum **Verrunden** von Hohlkehlen und Kanten ohne Sekundärgratbildung.

Technische Beschreibung

Ausführung	9S fine
Feinheitsgrad	fein
Härtegrad	extra hart
Scheiben-Ø	203 mm

Bohrungs-Ø	76 mm
Breite	51 mm
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Produktnamensattribut	DB-WL
Herstellerbezeichnung	DB-WL
Produktart	Kompaktscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Aluminium-Flansch Paar passend für Bohrungs-Ø 76 mm	568782 76
---	-----------

