

Koken**IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 1.1/2 Zoll, Schlüsselweite: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	653950 80
GTIN	4991644465279
Artikelklasse	63R

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Norm:

DIN 3129

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche Mangan phosphatiert.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Länge	110 mm
Schlüsselweite	80 mm
Ø abtriebsseitig	115 mm
Antriebs-Vierkant	1.1/2 Zoll

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
für den Maschineneinsatz geeignet	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

Zubehör

Verbindungstift für Einsätze, 1.1/2 Zoll Ø×Länge 7X75 mm	653995 7X75
Gummiring für Einsätze, 1.1/2 Zoll Ø 95 mm	653990 95