

3M Scotch-Brite™

**Kompakt-Finishscheibe (SiC), FS-WL, Scheiben-Ø×Breitex×Bohrungs-Ø:
152X25X25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	568741 152X25X25
GTIN	50048011187728
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Vlies-Kompaktscheiben erzeugen ein **reproduzierbares Finish**, da stets frisches Schleifkorn im Eingriff ist. **Keine Veränderung der Werkstückgeometrie, keine Schleifriefenbildung, lange Standzeit.**

Verwendung:

Auf **Schleifböcken** oder Handschleifmaschinen mit Spanndorn Nr. 556380 Gr. 1–2 und Reduzierflansch Nr. 568782. Passender Schleifscheibenabrichter Nr. 568785.

Finishscheibe aus gewickeltem Faservlies. Erzeugt ein **feines, glänzendes Finish** z. B. in der Herstellung von Hydraulikzylindern, Turbinenschaufeln, Bestecken, etc.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	fein
Ausführung	6S fine
Härtegrad	mittel
Scheiben-Ø	152 mm

Bohrungs-Ø	25 mm
Breite	25 mm
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Produktnamensattribut	FS-WL
Herstellerbezeichnung	FS-WL
Antriebsmaschine	Schleifbock
Produktart	Kompaktscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Aluminium-Flansch Paar passend für Bohrungs-Ø 25 mm

568782 25