



## Messwertgeber „FMT“, maximales Drehmoment: 1500N·m



### Bestelldaten

Bestellnummer	654350 1500
GTIN	5060922233110
Artikelklasse	66D

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Statische Sensoren komplett mit Kabel (2 m) zum direkten Anschluss an Nr. 654300 oder Nr. 654340 (automatische Erkennung der Kalibrierdaten).
- Direkte Befestigung auf der Arbeitsfläche mit 3 Schrauben (nicht im Lieferumfang).

#### Lieferumfang:

##### Inklusive UKAS-Kalibrierzertifikat rechts.

Bis einschließlich Gr. 150 mit Schraubfallsimulator zur Überprüfung von Elektro- und Pneumatikschraubern. In stabilem Kunststoffkoffer.

#### Hinweis:

Nicht für Schlagschrauber geeignet!

### Technische Beschreibung

Vierkant-Aufnahme	3/4 Zoll
Vierkant-Aufnahme	1 Zoll
maximales Drehmoment	1500 Nm
Messbereich	30 - 1500 Nm
Anzugsrichtung	Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment	±0,5 %

Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Drehmomentprüfgerät