

**Fächerschleifwalze Gewebe geschlitzt (A), Ø 100×100 mm, Körnung: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	568466 80
GTIN	4045197526700
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Fächerförmige Lamellenanordnung des Schleifgewebes um die Achse der Schleifwalze. Standardabmessung **Ø 100×100 mm** bzw. schmale Ausführung **Ø 100×50 mm** zum Bearbeiten kleiner Flächen. Aufnahmebohrung **Ø 19 mm** mit Mehrfachkeilnut. Schleifgewebe geschlitzt.

Verwendung:

Für **weichen Längsschliff** auch an leicht gewölbten Flächen, besonders anpassungsfähig.

Hinweis:

Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen **Ø 100×50 mm**, Distanzringset Nr. 568439 verwenden.

Technische Beschreibung

empfohlene Drehzahl	3700 min ⁻¹
Körnung	80
Schleifmittelunterlage	Gewebe
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Walzen-Ø	100 mm
Walzenbreite	100 mm
Produktnameattribut	Ø 100×100 mm
Produktart	Fächerschleifwalze

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		