

3M Scotch-Brite™

**Kompakt-Finishscheibe (SiC), FS-WL, Scheiben-Ø×Breitex×Bohrungs-Ø:  
203X51X76mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	568741 203X51X76
GTIN	048011187709
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Vlies-Kompaktscheiben erzeugen ein **reproduzierbares Finish**, da stets frisches Schleifkorn im Eingriff ist. **Keine Veränderung der Werkstückgeometrie, keine Schleifriefenbildung, lange Standzeit.**

**Verwendung:**

Auf **Schleifböcken** oder Handschleifmaschinen mit Spanndorn Nr. 556380 Gr. 1–2 und Reduzierflansch Nr. 568782. Passender Schleifscheibenabrichter Nr. 568785.

Finishscheibe aus gewickeltem Faservlies. Erzeugt ein **feines, glänzendes Finish** z. B. in der Herstellung von Hydraulikzylindern, Turbinenschaufeln, Bestecken, etc.

**Technische Beschreibung**

Ausführung	6S fine
Feinheitsgrad	fein
Härtegrad	mittel
Scheiben-Ø	203 mm

Bohrungs-Ø	76 mm
Breite	51 mm
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Produktnamensattribut	FS-WL
Herstellerbezeichnung	FS-WL
Antriebsmaschine	Schleifbock
Produktart	Kompaktscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Aluminium-Flansch Paar passend für Bohrungs-Ø 76 mm

568782 76