



12-kant-Einsatz 3/8 Zoll lang, Schlüsselweite: 15mm



Bestelldaten

Bestellnummer	637320 15
GTIN	4045197556660
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

HOLEX 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 637322).

Technische Beschreibung

Länge	64 mm
Schlüsselweite	15 mm
Ø abtriebsseitig	20,9 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

