



Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	637310 16
GTIN	4018754003204
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten mit Schrauben und Muttern schonendem **AS-Drive** Profil. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. 12-kant-Steckschlüsseleinsätze.

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	21,7 mm
Länge	60 mm
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Haltemechanismus für Zündkerzen	Gummihalter
Schlüsselweite	16 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

