



## Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 27mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 613500 27     |
| GTIN          | 4018754018925 |
| Artikelklasse | 63A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil. (Gr. 3,2 – 5 mit 6-kant).

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

#### Hinweis:

#### Vorteil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 613600

### Technische Beschreibung

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Schlüsselweite                       | 27 mm    |
| maximale Maulhöhe h <sub>1</sub>     | 13 mm    |
| Schlüssellänge L                     | 300 mm   |
| Schlüsselweiten-Maße                 | metrisch |
| maximale Ringhöhe h <sub>2 max</sub> | 18 mm    |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Norm              | DIN 3113 A            |
| Norm              | ISO 3318              |
| Norm              | ISO 7738              |
| Ringstellung      | 15 Grad               |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet     |
| Werkstoff         | Chrome-Alloy-Steel    |
| Oberfläche        | über Nickel verchromt |
| Produktart        | Schraubenschlüssel    |