



Ringmaulschlüssel-Satz, Anzahl Schlüssel: 9



Bestelldaten

Bestellnummer	613510 9
GTIN	4018754058273
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit griffigem Doppel-T-Profileschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil. (Gr. 3,2 – 5 mit 6-kant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Lieferumfang:

Je 1 Ringmaulschlüssel Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Hinweis:

Vorteil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	9
Schlüsselweiten-Maße	metrisch

Ringstellung	15 Grad
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613500 10
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613500 13
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613500 16
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613500 19
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 5,5 mm	613500 5,5
Kunststoff-Klemmhalter mit Verschlusslasche für Anzahl Schlüssel 11	611700 11
Kunststoff-Klemmhalter mit Verschlusslasche für Anzahl Schlüssel 9	611700 9
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 7 mm	613500 7
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8 mm	613500 8
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613500 17
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613500 18