



Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 18mm



Bestelldaten

Bestellnummer	637310 18
GTIN	4018754003228
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten mit Schrauben und Muttern schonendem **AS-Drive** Profil. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche. 6-kant-Steckschlüsseleinsätze.

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	18 mm
Haltemechanismus für Zündkerzen	Gummihalter
Ø abtriebsseitig	24,2 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Länge	65 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz