



## Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® lang, Torx®-Profil: TX40



### Bestelldaten

Bestellnummer	637565 TX40
GTIN	4045197382290
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 3/8 Zoll

Profilmaß A: 6,6 mm

Ø antriebseitig: 17,8 mm

Länge: 100 mm

### Technische Beschreibung

Länge	100 mm
Torx®-Profil	TX40
Profilmaß A	6,6 mm
Ø antriebseitig	17,8 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

