



Ringmaulschlüssel Zoll, Schlüsselweite: 5/16Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	613520 5/16
GTIN	4018754020119
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil. (Gr. 3,2 – 5 mit 6-kant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

AS-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

Vorteile:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Vorteil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	115 mm
Schlüsselweite	5/16 Zoll

maximale Maulhöhe h1	4,5 mm
Schlüsselweiten-Maße	zöllig
maximale Ringhöhe h _{2 max}	7 mm
Ringstellung	15 Grad
Produktart	Schraubenschlüssel