



## Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX15



### Bestelldaten

Bestellnummer	637560 TX15
GTIN	4018754002825
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Werkstoff:

Chrom-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

### Technische Beschreibung

Torx®-Profil	TX15
Profilmaß A	3,3 mm
Ø antriebseitig	17,8 mm
Länge	49 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

