



Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®, Torx®-Profil: E14



Bestelldaten

Bestellnummer	637450 E14
GTIN	4018754003716
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Ø abtriebsseitig	16,5 mm
Länge	28 mm
Torx®-Profil	E14
Profilmaß A	12,9 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

