



Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 9mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 613500 9 |
| GTIN | 4018754018741 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil. (Gr. 3,2 – 5 mit 6-kant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

Vorteil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 613600

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Schlüssellänge L | 120 mm |
| maximale Maulhöhe h1 | 4,5 mm |
| Schlüsselweite | 9 mm |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
| maximale Ringhöhe h _{2 max} | 8 mm |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Norm | DIN 3113 A |
| Norm | ISO 3318 |
| Norm | ISO 7738 |
| Ringstellung | 15 Grad |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet |
| Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel |
| Oberfläche | über Nickel verchromt |
| Produktart | Schraubenschlüssel |