



12-kant-Einsatz 3/8 Zoll lang, Schlüsselweite: 21mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 637320 21 |
| GTIN | 4045197557612 |
| Artikelklasse | 62A |

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

HOLEX 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 637322).

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Ø abtriebsseitig | 27,9 mm |
| Länge | 64 mm |
| Schlüsselweite | 21 mm |
| Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll |
| Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

