



Ringmaulschlüssel-Satz, Anzahl Schlüssel: 16



Bestelldaten

Bestellnummer	613510 16
GTIN	4018754058297
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit griffigem Doppel-T-Profileschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil. (Gr. 3,2 – 5 mit 6-kant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Lieferumfang:

Je 1 Ringmaulschlüssel Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Hinweis:

Vorteil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	16
Schlüsselweiten-Maße	metrisch

Ringstellung	15 Grad
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613500 19
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 7 mm	613500 7
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 34 mm	613500 34
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 27 mm	613500 27
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 24 mm	613500 24
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 5,5 mm	613500 5,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613500 17
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 32 mm	613500 32
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8 mm	613500 8
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 30 mm	613500 30
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 21 mm	613500 21
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613500 16
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613500 18
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 22 mm	613500 22
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613500 10
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613500 13