



## 12-kant-Einsatz 3/8 Zoll lang, Schlüsselweite: 11 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	637320 11
GTIN	4045197556622
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

#### Norm:

**DIN 3124**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

#### Hinweis:

HOLEX 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 637322).

### Technische Beschreibung

Länge	64 mm
Ø abtriebsseitig	15,9 mm
Schlüsselweite	11 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

