



## Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 3,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	613500 3,5
GTIN	4018754019090
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil. (Gr. 3,2 – 5 mit 6-kant).

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

#### Hinweis:

#### Vorteil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 613600

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite	3,5 mm
Schlüssellänge L	75 mm
maximale Maulhöhe h <sub>1</sub>	3 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Ringhöhe h <sub>2 max</sub>	3,2 mm

Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringstellung	15 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel