



Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 41 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	613500 41
GTIN	4018754019021
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil. (Gr. 3,2 – 5 mit 6-kant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

Vorteil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 613600

Technische Beschreibung

maximale Maulhöhe h ₁	17 mm
Schlüssellänge L	480 mm
Schlüsselweite	41 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Ringhöhe h _{2 max}	26 mm

Norm	DIN 3113 A
Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Ringstellung	15 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel