



Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX9



Bestelldaten

Bestellnummer	637560 TX9
GTIN	4018754002801
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	49 mm
Profilmaß A	2,5 mm
Torx®-Profil	TX9
Ø antriebseitig	17,8 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

