



## Steckschlüssel-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx®, Torx®-Profil: E6



### Bestelldaten

Bestellnummer	637450 E6
GTIN	4018754003662
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

#### Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

### Technische Beschreibung

Länge	28 mm
Profilmaß A	5,7 mm
Ø abtriebsseitig	8 mm
Torx®-Profil	E6
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

