



6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll, Sechskant: 10mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 637600 10 |
| GTIN | 4018754002627 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 637629

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Ø antriebseitig | 17,8 mm |
| Sechskant | 10 mm |
| Länge | 52 mm |
| Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

