



Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® lang, Torx®-Profil: TX25



Bestelldaten

Bestellnummer	637565 TX25
GTIN	4045197382276
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Antriebs-Vierkant: 3/8 Zoll

Profilmaß A: 4,4 mm

Ø antriebseitig: 17,8 mm

Länge: 100 mm

Technische Beschreibung

Profilmaß A	4,4 mm
Torx®-Profil	TX25
Länge	100 mm
Ø antriebseitig	17,8 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

