



Diamant-Trennscheibe PREMIUM*** Fast Cut, Scheiben-Ø: 180mm



Bestelldaten

Bestellnummer	569730 180
GTIN	9003174757979
Artikelklasse	53T

Beschreibung

Ausführung:

Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschnitt. Bohrungs-Ø 22,23 mm.

- **Kurze Trennzeiten durch schnittfreudige Diamanten.**
- **Extrem lange Standzeit, weniger Scheibenwechsel.**
- **Gleichbleibender Durchmesser, deshalb immer volle Schnitttiefe.**
- **Verminderte Staubbelastung, da kaum Scheibenverschleiß.**

Extrem schnittfreudig, für kurze Trennzeiten, reduzierte Maschinenbelastung und saubere Schnitte. Überhitzungssicher. **Extraschmal**, Belagbreite **1,2 mm** (Ø 115 / 125) und **1,9 mm** (Ø 180 / 230).

Verwendung:

Zum Trennen aller gängigen Baumaterialien wie Beton (auch armiert), Ziegel, Naturstein, Fliesen, Keramik, Stahl etc.

Werkstoff:

Optimiert für: Betonsteine, Granit, Gneis, Porphy, Gehwegplatten.

Hinweis:

- **Diamantbelag werkseitig vorgeschärft. Drehrichtung unbedingt beachten!**
- **Weitere Diamant-Trennscheiben auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Schleifbelag Breite	1,9 mm
Scheiben-Ø	180 mm
maximale Drehzahl	8488 min ⁻¹
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
optimiert für Werkstoff	Stein
Form	41
Formbeschreibung	gerade
Antriebsmaschine	Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Trennscheibe