

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Kegelbürste gekröpft Wechselzopfung, Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Gewinde M: 115XM14mm



Bestelldaten

Bestellnummer	571305 115XM14
GTIN	4017359370124
Artikelklasse	57L

Beschreibung

Ausführung:

Gekröpfte **Kegelbürste** mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Wechselzopfung (rechts / links) für erhöhte Aggressivität bei schweren Bürstarbeiten. Sehr gute Eignung für den Einsatz an Ecken und Kanten mit ruhigem Lauf. Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufräumen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern**.

Technische Beschreibung

Borstenstärke	0,5 mm
Anzahl Zöpfe	20
Bürsten-Ø D ₁	115 mm
Besatzlänge H ₁	24 mm
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹

Besatzbreite L ₁	12 mm
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	Wechselzopfung
Produktart	Kegelbürste