

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Einreihige Rundbürste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 120, Bürsten-Ø  
D1×Bürstenbreite: 150X14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570320 150X14
GTIN	4017359136294
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

**Einreihige Bürsten** mit gewelltem Besatzmaterial.

**Verwendung:**

Zum Aufrauen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw. Einreihige Bürsten können durch Aneinanderreihen **zu Walzen mit variabler Breite montiert** werden. Für den individuellen Einsatz auf Schleifmaschinen.

**Technische Beschreibung**

Bohrungs-Ø aufbohrbar bis	30 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	32 mm
maximale Drehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	150 mm
Bürstenbreite	14 mm
Bohrungs-Ø d <sub>1</sub>	12 mm

Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt
Besatzmaterial	mikroabrasiv, Schleifnylon
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Borstenstärke	0,6 mm
Produktart	Rundbürste