

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundbürste Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-Ø D1×Bohrungs-Ø d1 / Gewinde M:
115X22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	571200 115X22
GTIN	4017359005224
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Verwendung:

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Technische Beschreibung

Anzahl Zöpfe	20
Besatzlänge H ₁	24 mm
Bürsten-Ø D ₁	115 mm
Borstenstärke	0,5 mm
maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹

Besatzbreite L ₁	14 mm
Bohrungs-Ø d ₁	22 mm
Besatzmaterial	Stahldraht
Zopfung	linksgezopft
Produktart	Rundbürste