

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Draht-Rundbürste (grün) INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1×Besatzbreite L1: 100X20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	570200 100X20
GTIN	4017359004487
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. **Große Besatzdichte**, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch **auswechselbare Reduzierringe** möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.
Zum Aufrauen, Reinigen, Entrostern, Entzundern usw.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	23 mm
Reduzierring-Ø	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Bürsten-Ø D ₁	100 mm
maximale Drehzahl	8000 min ⁻¹
Bürstenbreite	19 mm
Bohrungs-Ø d ₁	30 mm

Produktart

Rundbürste